



## Auffanggurt IGNITE PROTON



### Bestelldaten

Bestellnummer	098108
GTIN	4030281230885
Artikelklasse	09F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Ignite Proton.** Aufwändig designer und durchdachter **Gurt mit höchstem Tragekomfort.**

Ergonomisches **AIRPAD-Hüftpolster** und anatomisch vorgeformte Schulter- und Beinpolster sorgen für eine optimale Lastverteilung. Die zentrale Brustöse kann optimal auf jeden Anwender einstellen werden. **Mit Steigschutzöse**, einklappbare Halteösen nach EN 358, Werkzeugöse und Materialschlaufen für jeden Verwendungszweck. Besonders geeignet für die Anwendung in der Windkraftenergie.

Neue Ignite-Gurtserie mit raffinierten Details, wie **Schulter- und Beinpolstern**, hochwertigen Oktalock-Verschlüssen für gleichmäßige Belastung beider Teile. **Gurtbandaufwicklung** für störungsfreies Arbeiten sowie einem **Absturzindikator**. Max. zulässiges Gewicht: 140 Kg.

#### Verwendung:

Fassadenarbeiten, Gerüst-, Stahlbau, Hubarbeitsbühnen, permanente Absturzsicherung.

#### Norm:

EN 361

Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.

Herstellergröße: M / XXL

Hüftumfang: 800 - 1300 mm

Gewicht: 2,82 kg

## Technische Beschreibung

Serie	IGNITE
Norm	
Gewicht	2,82 kg
Hüftumfang	800 - 1300 mm
Herstellergröße	M / XXL
Produktart	