

**Garant**
**VHM-HPC Microbohrer, TiAlN, Ø DC +0,004: 0,25-Xmm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	121220 0,25-X
GTIN	4062406228750
Artikelklasse	11E

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hochleistungs-Miniatur-Bohrer **mit extra langer Spirale.**

Schaft-Ø 3 h6 für Schrumpfspannfutter.

Hohe Rundlaufgenauigkeit und Präzisionsanschliff für den **HPC-Einsatz im Stahlbereich.**

**Hinweis:**

Spannutenlänge  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ . Lieferzeit: 8 Arbeitswochen.

Mindestbestellmenge: 15 Stück.

Kundenspezifische Sonderanfertigung:

Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen.

Wir behalten uns vor, bis zu 3 Stück zu überliefern.

**Technische Beschreibung**

Ø-Bereich	0,25 - 0,29 mm
Gesamtlänge L	38 mm
Norm	Werksnorm
Toleranz Nenn-Ø	0 / 0,004
Schaft-Ø $D_s$	3 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schafttoleranz	h6
Spannutenlänge $L_c$	3,5 mm
Beschichtung	TiAlN

Schneidstoff	VHM
Typ	N
Spitzenwinkel	130 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h6
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Semi-Standard	ja
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	200 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	140 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	55 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	20 m/min	S
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
CuZn	geeignet	140 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

