

**Geradschleifer, Typ: GGS28LCE****Bestelldaten**

Bestellnummer	077265 GGS28LCE
GTIN	3165140584821
Artikelklasse	03C

**Beschreibung****Ausführung:**

Kompakter, handlicher Geradschleifer für vielseitige Schleifarbeiten.

- **Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.**
- **Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten.**
- **Sanftanlauf und KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab.**
- **Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors.**
- **Hohe Lebensdauer durch Direktkühlung und doppelt abgedichtete Kugellager.**
- **6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien.**
- **Mit langer, schlanker Schleifspindel – besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel SW 19.

**Technische Beschreibung**

Leistungsaufnahme	650 W
Herstellerbezeichnung	GGs 28 LCE
Gewicht	1,6 kg
elektronische Drehzahlvorwahl	ja
maximale Vibration nach EN	14 m/s <sup>2</sup>
Drehzahlbereich	10000 - 28000 min <sup>-1</sup>
maximaler Spannzangen-Ø	6 mm

Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Geradschleifer