

**Geradschleifer, Typ: GGS8CE****Bestelldaten**

Bestellnummer	077265 GGS8CE
GTIN	3165140584852
Artikelklasse	03C

Beschreibung**Ausführung:**

Kompakter, handlicher Geradschleifer für vielseitige Schleifarbeiten.

- **Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.**
- **Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten.**
- **Sanftanlauf und KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab.**
- **Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors.**
- **Hohe Lebensdauer durch Direktkühlung und doppelt abgedichtete Kugellager.**
- **6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien.**
- **Mit langer, schlanker Schleifspindel – besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.**
- **Drehmomentstarker 750-Watt-Motor für hohen Arbeitsfortschritt.**
- **Drehzahlreduziert, geeignet auch zum Bearbeiten von rostfreien Stählen.**

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange 6 mm, 2 Einmaulschlüssel SW 13 und SW 19.

Technische Beschreibung

elektronische Drehzahlvorwahl	ja
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Gewicht	1,7 kg
Herstellerbezeichnung	GG8 8 CE
Leistungsaufnahme	750 W
Drehzahlbereich	2500 - 8000 min ⁻¹

maximaler Spannzangen-Ø	6 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Geradschleifer