

# Digitaler Wellennuten-Messschieber mit rundem Tiefenmaß, Messbereich: 150mm



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	412772 150
GTIN	4059192057183
Artikelklasse	43A

## **Beschreibung**

#### Ausführung:

Sehr große LCD Anzeige 11 mm Ziffernhöhe. Integrierte, drahtlose Datenschnittstelle i-wi. Resistent gegen Staub und Feuchtigkeit. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten. Betriebsdauer ca. 3 Jahre.

#### **Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

i-wi Funkempfänger Nr. 498912.

# **Technische Beschreibung**

Ablesung	0,0005 Zoll
Fehlergrenze	0,03 mm
Ablesung	0,01 mm
Schnabellänge	40 mm
Tiefenmaß	Ø 1,6
Messbereich	150 mm

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	Herstellersoftware
Norm	Werksnorm
alle Teile	gehärtet
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	A1
Messtechnik	digital
Produktart	Universal-Messschieber

# Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

# Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Funkempfänger für Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK