

KÄRCHER**Industriesauger, Herstellerbezeichnung: IVR-L100TC****Bestelldaten**

Bestellnummer	078522 IVR-L100TC
GTIN	4054278275840
Artikelklasse	07D

Beschreibung**Ausführung:**

Industriesauger geeignet zum Aufsaugen und Trennen von **Kühlmitteln, Schmieremulsionen, Wasser oder Öl mit Feststoffen (z. B. Metallspäne)**.

- **Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften.**
- **Maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit mit ölfestem Netzkabel.**
- **Der Saugbetrieb erfolgt über einen 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf.**

2-motoriger 2,4 kW Industriesauger mit **Kippfahrgestell** und **100 Liter Behälter**.

Lieferumfang:

Mit Kippfahrgestell und Entleerungsschlauch mit Füllstandsanzeige. **Ohne Zubehör. Passendes Zubehör finden sie unter Nr. 078524, 078529 und 078533.**

Hinweis:

Eine Ausführung mit 100 Liter Edelstahlbehälter finden Sie unter Nr. 078522 Gr. IVR-L100DP in unserem E-shop.

Technische Beschreibung

Staubklasse – Sauger	L
Staubklasse – Sauger	L

Anschlussnennweite	DN50 mm
Leistungsaufnahme	2400 W
Breite	660 mm
Gewicht	58 kg
Luftvolumenstrom	148 l/s
Vakuum	230 mbar
Herstellerbezeichnung	IVR-L 100/24-2 Tc
Behältervolumen	100 l
Arbeitsgeräusch	68 dB(A)
Höhe	1320 mm
Länge	840 mm
Kabellänge	6 m
Anzahl Turbinen	2
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Nass- und Trockensauger

Zubehör

Späne- und Flüssigkeits-Saug-Sortiment Anschlussnennweite DN50	078529 DN50
Spänekorb für Industriesauger Volumen 40 l	078524 40