



## Handkreissäge, Typ: GKS55GCE



### Bestelldaten

Bestellnummer	078181 GKS55GCE
GTIN	3165140731041
Artikelklasse	03B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Leistungsstarke Kreissägen mit

- **Spindelarretierung.**
- **Constant-Electronic.**
- **Staubabsaugung.**
- **Sanftanlauf.**
- **Kompatibel mit Führungsschiene (FSN 1600).**

**Kraftvolle Handkreissäge** mit geringem Gewicht und kompakter Bauform.

- **Variable Drehzahl zur Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an das zu schneidende Material.**
- **Identische Schnittlinien für 90° Schnitte und 45° Schnitte.**
- **Hohe Schnitttiefe: Zweistufiges Getriebe für höhere Schnittkapazitäten.**
- **Motorbremse und Sanftanlauf für sicheres Sägen.**

#### Lieferumfang:

Inklusive Innensechskant, HM-Sägeblatt (Speedline Ø 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), Gehrungslinial, Vakuuadapter, Parallelanschlag, L-BOXX 238.

#### Hinweis:

Kreissägeblätter finden Sie unter 583920.

### Technische Beschreibung

Sägeblatt-Ø	165 mm
maximale Vibration nach EN	4 m/s <sup>2</sup>
maximale Drehzahl	4700 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	GKS 55+ GCE
Sägeblatt-Bohrungs-Ø	20 mm
Leistungsaufnahme	1350 W
maximale Schnitttiefe 90°	63 mm
Gewicht	3,8 kg
Ausführung	Handkreissäge
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart	Säge

## Zubehör

Kreissägeblattexpert for Aluminium Blatt-Ø D 165 mm	583920 165
---	------------