


Garant**Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Eterlux-Platte, Typ: 1500****Bestelldaten**

Bestellnummer	920328 1500
GTIN	4062406229054
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitstisch für leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen. Grundgestell mit Hubeinheit, mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. 50 mm starke Platte. Bei Reihenaufstellung zusätzliche Scherbleche nötig.

Sonderzubehör:

Lochbleche Nr. 920360 und 920365, Scherbleche Nr. 920356 und 920357. Bitte separat bestellen.

Lackierung:

Höhenverstellbare Füße in schwarz. Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016,

pulverbeschichtet.**Hinweis:**

Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragfähigkeit entsprechend. Lieferung komplett montiert.

Technische Beschreibung

Hubgeschwindigkeit	35 mm/s
Tragkraft bei Dauerbelastung	250 kg
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Breite	1500 mm

Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	610 - 1200 mm
Arbeitsplatte Tiefe	800 mm
Tiefe	800 mm
maximale Tragkraft	250 kg
Gewicht	82 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Materialstärke	1 mm
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Produktart	Arbeitstisch