

Garant**Voreinstellgerät, Typ: VGBASIC****Bestelldaten**

Bestellnummer	355010 VGBASIC
GTIN	4062406229764
Artikelklasse	31E

Beschreibung**Ausführung:**

- **10 Zoll Touchscreen mit Windows 10 Betriebssystem.**
- **Fokus auf intuitive und extrem einfache Bedienung.**
- **Feinverstellung beider Achsen (X/ Z).**
- **Präziser SK 50 Nadellager-Konus.**
- **Druckluftanschluss min. 5 bar.**
- **Digitale Kamera mit 17-fach-Vergrößerung.**
- **Rund-bzw. Planlauffehler der Spindel max. 5 µm.**

Verwendung:

Zum Messen und Voreinstellen der Werkzeuge an der Maschine/ Fertigungsinsel.

Lieferumfang:

SK 50 Nadellager-Konus, Messsoftware in allen wesentlichen Fremdsprachen und 3 Meter Spiral-Druckluftschlauch inklusive 1/4 Zoll Kupplungsstecker.

Sonderzubehör:

- **Unterbauschrank Nr. 354767.**
- **Reduzierungen Nr. 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.**
- **Etikettendrucker Nr. 085505 Gr. LW550.**
- **Etiketten Nr. 085565.**
- **Eichdorn Nr. 355105 Gr. 90 (bei Verwendung von SK 50 Werkzeugen).**
- **Spindelklemmung Nr. 355102 Gr. 1.**
- **Schneidkantenreiniger Nr. 354788.**
- **Abdeckhaube Nr. 354789 Gr. 1.**

Technische Beschreibung

Tiefe	260 mm
Breite Basis	580 mm
Höhe	710 mm
Spindelbelastung	50 kg
Messbereich Z	400 mm
Gewicht	40 kg
Messbereich X	400 mm
Schnellverstellung	pneumatisch
Messverfahren	Bildverarbeitung 10 Zoll Touchscreen
Messsteuerung	PC-Messelektronik
Gesamtbreite	975 mm
Grundaufnahme	SK 50
Anschluss	100-230 V / 50-60 Hz
Messgenauigkeit	0,01 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Serie	VG Basic
Produktart	Einstellgerät