

Garant**Gewindeschneid-Schnellwechselfutter synchro M6 – M20, Schaft-Ø d: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319737 30
GTIN	4062406229689
Artikelklasse	31P

Beschreibung**Ausführung:**

Minimallängen-Ausgleich, Schnellwechseleinsätze für ER-Spannzangen.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Sonderzubehör:

Schnellwechseleinsätze Nr. 338120.

Futteraußen-Ø D: 60 mm

Auskraglänge L: 67 mm

Farbcode VDI-Schaft: VDI 30

Technische Beschreibung

Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Auskraglänge L	67 mm
Längenausgleich Druck	0,2 mm
Längenausgleich Zug	1 mm
Futteraußen-Ø D	60 mm
Produktart	VDI-Gewindeschneidfutter

