

FLEX

Satiniermaschine TRINOX FLEX, Typ: SET



Bestelldaten

Bestellnummer	077751 SET
GTIN	4030293187184
Artikelklasse	03S

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Satiniermaschine TRINOFLEX BSE 14-3 100 mit Konstantelektronik.

- **Drehzahlvorwahl und -Konstanthaltung mittels Tachogenerator.**
- **Sanftanlauf, Überlastschutz und Wiederanlaufsperr nach Stromausfall.**
- **Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube.**

Einziger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung für das werkzeuglose Wechseln der System-Vorsätze „Satinieren“ und „Rohrbandschleifen“.

Verwendung:

Zum Satinieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten und Entgraten.

Lieferumfang:

Satiniermaschine BSE14-3 100, 1 Schleifvorsatz Satinieren BS100. Inklusiv 1× Schleifvorsatz Satinieren BS 100, 1× Gummiluftwalze, 1× Luftpumpe, 1× Schleifvlies A 280/fine, 17-teiliges Schleifhülsen Set, 1× Transportkoffer L-BOXX® 238.

15-teiliges Schleifhülsen Set bestehend aus:

- **1× Schleifhülse MESHFLEX A 400.**
- **je 3× Schleifhülsen ZIRCOFLEX P 80; P 120.**
- **3× Schleifhülsen CERAFLEX K 120.**
- **3× Schleifhülsen CORUFLEX P180.**
- **je 1× Superfinishing-Hülse S600; S 1500.**

Technische Beschreibung

Werkzeugaufnahme	19
------------------	----

Drehzahlbereich	1000 - 3500 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	0 m/s ²
Polierwerkzeuglänge	100 mm
Gewicht	2,9 kg
Leistungsaufnahme	1400 W
Verpackung	Transportkoffer
maximaler Polierwerkzeug-Ø	125 mm
Herstellerbezeichnung	BSE 14-3 100 Set
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Satiniermaschine