



## Entgrat- und Anfasmaschine, Typ: EKF300



### Bestelldaten

Bestellnummer	078121 EKF300
GTIN	4250187507229
Artikelklasse	07E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Anfasmaschine mit Sanftanlauf und Thermoschutz in kompakter Bauform zur Bearbeitung von geraden Kanten, Innen- und Außenradien sowie Bohrungen ab  $\varnothing$  22mm. Die Feineinstellung erlaubt leichte Fasen zum Entgraten wie auch breite Fasen. Mit verbessertem Messerkopf für reduzierte Schnittkräfte. Fase 30° – Breite stufenlos 0 - 5 mm.

#### Lieferumfang:

Inklusive Fräser, **3 HM**-Wendepplatten, Spänesammler Nr. 084520, Transportkoffer.

#### Hinweis:

Mindestens 2 mm Werkstückkantenhöhe für Führungsrolle erforderlich.

### Technische Beschreibung

Länge	310 mm
Netzspannung	230 V
Leistungsaufnahme	1500 W
Gewicht	4 kg

maximale Drehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Höhe	295 mm
Herstellerbezeichnung	EKF300
Breite	138 mm
Fase	30°
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Entgrat- und Anfasmaschine

## Zubehör

HM-Wendeplatten-Set 3-teilig SHM 200 für Stahl Typ SHM200	078128 SHM200
Fräswerkzeug 3-schneidig Typ ZFR300	078133 ZFR300
Ersatzschraube für EKF-Wendeplatte Ausführung SCREW	078127 SCREW