



## Entgrat- und Anfasmaschine, Typ: EKF452



### Bestelldaten

Bestellnummer	078121 EKF452
GTIN	4250187507267
Artikelklasse	07E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Anfasmaschine mit Sanftanlauf und Thermoschutz in kompakter Bauform zur Bearbeitung von geraden Kanten, Innen- und Außenradien sowie Bohrungen ab  $\varnothing$  22mm. Die Feineinstellung erlaubt leichte Fasen zum Entgraten wie auch breite Fasen. Mit verbessertem Messerkopf für reduzierte Schnittkräfte. Radius R 2,5 mm.

#### Lieferumfang:

Inklusive Fräser, 3 HM-Wendepplatten, Spänesammler Nr. 084520, Transportkoffer.

#### Hinweis:

Mindestens 2 mm Werkstückkantenhöhe für Führungsrolle erforderlich.

### Technische Beschreibung

Netzspannung	230 V
Leistungsaufnahme	1500 W
Länge	310 mm
Herstellerbezeichnung	EKF452

Breite	138 mm
maximale Drehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	4 kg
Höhe	295 mm
Radius	2,5 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Entgrat- und Anfasmaschine

## Zubehör

HM-Wendeplatten-Set 3-teilig SHM 202 für Stahl Radius 2,5 mm Typ SHM202	078131 SHM202
Ersatzschraube für EKF-Wendeplatte Ausführung SCREW	078127 SCREW
Fräswerkzeug 3-schneidig Typ ZFR452	078133 ZFR452