

**HOLEX****ER-Spannzangenfutter Form AD, BT 50 A = 100, für ER-Spannzangen-Größe: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	302827 40
GTIN	4062406230319
Artikelklasse	32A

**Beschreibung****Ausführung:**

Außen- und Innenkegel geschliffen.

- **Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Hochwertige Präzisions-Spannmutter.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach **DIN 6499-Form A und Form B.**

**Lieferumfang:**

Inklusive ER-Spannmutter.

**Sonderzubehör:**

ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680– 309745 bzw. Nr. 613300.  
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Hinweis:**

Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø D	63 mm
Auskraglänge A-Maß	100 mm
ER-Spannschlüssel	40

Spannbereich	3 - 26 mm
Ersatz-ER-Spannmutter	40
Spann-Ø D <sub>1</sub>	3-26 mm
Aufnahme	BT 50 A = 100
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	AD
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter

## Zubehör

ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 40	309680 40
---	-----------