

Garant**Rollenträger-Paar für fahrbaren Schubladenschrank Schieberichtung
Schubladenfront, Typ: R27E****Bestelldaten**

Bestellnummer	942947 R27E
GTIN	4045197806444
Artikelklasse	91H

Beschreibung**Ausführung:**

Rollenträgerpaar – je 2 kugelgelagerte Bock- und Lenkrollen (Ø 100 mm) mit Feststellbremse, verbunden jeweils durch eine Traverse. **Laufriichtung der Räder beachten.** Tragfähigkeit 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Passend für:

Rollenträgerpaar passend für Werkzeugschrankgehäuse der Produktgruppe 94 (bis 08/2019) mit **Abmessungen 27x27 E.** Aus Sicherheitsgründen (Kippgefahr) maximale Nutzhöhe des Gehäuses von 800 mm. **Schieben von der Schubladenfront aus.**

Hinweis:

- **Schubladen in fahrbaren Werkzeugschränken müssen mit Schubladeneinzelverriegelung ausgestattet werden. Dadurch verriegeln die Schubladen beim Schließen automatisch, damit beim Transport ein Öffnen verhindert wird. Schubladeneinzelverriegelungen für Schubladen der Produktgruppe 94 (bis 08/2019) finden Sie unter Nr. 949605 in der Ersatzteilliste.**
- **Bitte beachten Sie bei der Tragfähigkeit der Räder (600 kg) das Eigengewicht des Schrankes.**
- **Bitte beachten Sie die gewünschte Laufriichtung der Räder.**

Technische Beschreibung

Rad-Ø Bockrolle	100 mm
maximale Tragfähigkeit gesamt	600 kg
Rad-Ø Lenkrolle	100 mm
Produktart	Rolle