



Druckluft-Bohrmaschine, Typ: D2116Q



Bestelldaten

Bestellnummer	079051 D2116Q
GTIN	7322590013288
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

Leistungsstarke und sehr laufruhige Bohrmaschinen-Baureihe in Pistolenform mit einer Bohrleistung bis 13 mm in Stahl. Die Abluftführung durch den Handgriff verhindert, dass Bohrspäne aufgewirbelt werden. Mit Schnellspannbohrfutter.

Lieferumfang:

Inklusive **Schnellspannbohrfutter**.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 10 mm
Arbeitsgeräusch	82 dB(A)
maximaler Luftbedarf	600 l/min
Gewicht	1 kg
maximale Drehzahl	0 - 2400 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	D2116Q

empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Länge	211 mm
Abgabeleistung	350 W
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Bohrmaschine