



## Messerkopfaufnahme Form A, BT 40 A = 100, Dorn-Ø d1: 22mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	303027 22
GTIN	4062406231064
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Form A.

#### Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Speziesschlüssel Nr. 309840.

### Technische Beschreibung

Außen-Ø D	48 mm
Auskräglänge A-Maß	100 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
passender Speziesschlüssel Nr. 309840	22
Spann-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Aufnahme	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339

Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme