

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte SEET 1305 AGSR, für Softcut® 45 Hochleistungs-Planfräser, HB8630, Typ: INOX****Bestelldaten**

Bestellnummer	213586 INOX
GTIN	4045197806178
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

Hinweis:

Für höchste Oberflächengüte zusammen mit Nr. 213596 UNI einsetzen.

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4\text{mm}$.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,22 mm
Typ	INOX
Plattenstärke E	5,56 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SEET 1305 AGSR
Sorte	HB8630
Schneidstoff	HM

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	30 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		