



## Akku-Kettensäge, Typ: M18FCHS121



### Bestelldaten

Bestellnummer	078203 M18FCHS121
GTIN	4058546221683
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Robuste Kettensäge mit exzellenter Ergonomie, hoher Leistung und hoher Kettengeschwindigkeit.**
- **18-V-Li-Ionen-Akku bietet Ihnen eine ähnlich hohe Leistung, verlässlichen Betrieb und Lebensdauer wie ein benzinbetriebenes Gartengerät – allerdings ohne direkte Emissionen.**
- **Mit einer Akkuladung bewältigen Sie bis zu 150 Schnitte in 10×10 cm Weichholz (12,0 Ah); dieselbe Arbeit wie mit einer Tankfüllung bei einem Benzin-Gartengerät.**
- **Der REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™-12,0-Ah-Akku wurde für eine professionelle und lang andauernde Nutzung entwickelt und passt in alle hangeführten Milwaukee Akku-Elektrowerkzeuge. Sie können also ein und denselben Akku für Ihre Milwaukee Akku-Säbelsägen, Akku-Winkelschleifer oder Akku-Schlagbohrschrauber verwenden.**
- **Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess.**
- **Einfache Kettenschmierung: verlustfreier Behälter für Kettenöl (Tankinhalt 200 ml), einfach zu befüllen, einfache Füllstandskontrolle.**

#### Lieferumfang:

Inklusive 12,0 Ah High-Output Akku und Ladegerät, 80 ml Öl, Kette und Kettenschutz (Schwert).

### Technische Beschreibung

Gewicht	6,4 kg
Akkukapazität	12 Ah
Anzahl enthaltener Akkus	1
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V

maximale Vibration nach EN	4,96 m/s <sup>2</sup>
Akkuspannung	18 V
Schalldruckpegel	97,69 dB
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Kettensäge