



## Innenmessgerät für Nuten und Einstiche, Messbereich: 10-14mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	435175 10-14
GTIN	2050001951373
Artikelklasse	46D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Innenmessgerät zum Messen von Nuten und Einstichen bis zu einer maximalen Nuttiefe von 5 mm.

Spreitzaster ON mit festem Anwendungsbereich. Mit HM-Keilnadel.

#### Hinweis:

Bis Messbereich 530 mm auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Messbereich	10 - 14 mm
Einführungsdurchmesser	10 mm
Mindest-Einstichbreite	1,2 mm
größte Messtiefe	60 mm
maximaler Spreitzweg	4 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Innen-Feinmessgerät

