



Akku-Schlitz- / Blechschere, Typ: 7130036



Bestelldaten

Bestellnummer	078100 7130036
GTIN	
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Schlitzschere für den mobilen Einsatz.

Schlitzschere.

- **Verzugsfreier Schnitt.**
- **Offener Schneidkopf für beste Sicht auf den Schnitt.**
- **QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten.**

Lieferumfang:

Inklusive Koffer **ohne** Akku und **ohne** Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073832 und Nr. 073845.

Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 18 V
Radius der kleinsten Kurve	90 mm
Verpackung	Transportkoffer
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Hubzahl	3500 min ⁻¹

Herstellerbezeichnung	ABSS 18 1.6E
maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm ²	1,6 mm
Akkuspannung	18 V
Schneidgeschwindigkeit	5 - 8 m/min
maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm ²	0,8 mm
Schnittbreite	5 mm
Gewicht	1,9 kg
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Blechscherer

Zubehör

Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073835 FE18
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073837 FE18