



Akku-Schlitz- / Blechschere, Typ: 7130046



Bestelldaten

Bestellnummer	078100 7130046
GTIN	
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Blechschere für den mobilen Einsatz.

Blechschere.

- **Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung.**
- **Komfortabel und schnell beim Besäumen und Zuschneiden.**
- **Für Bleche bis 800 N/mm² und rostfreie Stähle.**
- **Vierfach-Wendemesser: sauber und gratfreier Schnitt bei geringen Betriebskosten.**

Lieferumfang:

Inklusive Koffer **ohne** Akku und **ohne** Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073832 und Nr. 073845.

Technische Beschreibung

Schnittbreite	0 mm
Akkuspannung	18 V
Verpackung	Transportkoffer

maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm ²	1,6 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 18 V
Gewicht	2 kg
Schneidgeschwindigkeit	5 - 8 m/min
Hubzahl	4000 min ⁻¹
maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm ²	1 mm
Radius der kleinsten Kurve	15 mm
Herstellerbezeichnung	ABLS 18 1.6E
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Blechscherer

Zubehör

Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073837 FE18
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073835 FE18