

**Mitutoyo****Messschieber, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	412101 300
GTIN	4946368110196
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Feine, kontrastreiche Skalierung.

Feststellschraube oben.

Messflächen feingeschliffen.

**Sonderzubehör:**

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

**Technische Beschreibung**

Länge Kreuzspitzen	22 mm
Messbereich	300 mm
Verpackung	Etui
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Teilung	1/20 mm
Teilung	1/128 Zoll
Kalibrierung	A1
Ablesung	0,05 mm
Schnabellänge	64 mm
Norm	ISO 13385
Gewicht	355 g

Tiefenmaß	eckig 3,7×1,4
Tiefenmaß vorhanden	ja
Messabweichung E MPE	±0,08 mm
Skala verchromt	ja
Feststellung	Feststellschraube oben
Führung	Erhöhte Führungsbahnen
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300

## Zubehör

Tiefenmaßhalter, Metall mit 2 Schrauben	412120
Kunststoffbox Typ MS300	412470 MS300