

**Mitutoyo**
**Digitaler Messschieber IP67, Messbereich: 150mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	412623 150
GTIN	4946368693927
Artikelklasse	44A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Elektronischer Messschieber mit Absolut-Elektronik und großem, gut ablesbarem Display. Unempfindlich gegen Wasser, Öl und Staub. Durch geringen Energieverbrauch 18000 h kontinuierlichen Einsatz mit einer Batterie (Gr. 300: 5000 h). Das Gerät schaltet sich bei Bedienung automatisch ein und bei Nichtgebrauch nach ca. 20 Minuten automatisch aus.

**Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

**Technische Beschreibung**

Kalibrierung	A1
Tiefenmaß vorhanden	ja
Ablesung	0,01 mm
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,4
Betriebsdauer	15000 h
Norm	ISO 13385
Schnabellänge	40 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Auto-Abschaltung	ja

Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	$\pm 0,02$ mm
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Tiefenmaßhalter, Metall mit 2 Schrauben	412120