



Druckluft-Bohrmaschine, Typ: D2116RQ



Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 079051 D2116RQ |
| GTIN | 7322590044060 |
| Artikelklasse | 03R |

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

Leistungsstarke und sehr laufruhige Bohrmaschinen-Baureihe in Pistolenform mit einer Bohrleistung bis 13 mm in Stahl. Die Abluftführung durch den Handgriff verhindert, dass Bohrspäne aufgewirbelt werden. Mit Schnellspannbohrfutter. Inklusive Umsteuerventil für **Rechts- / Linkslauf** (für Einsatz als Schrauber oder Gewindebohrer).

Lieferumfang:

Inklusive **Schnellspannbohrfutter**.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------|-----------|
| maximaler Luftbedarf | 600 l/min |
| empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø) | 10 mm |
| Gewicht | 1 kg |
| Abgabeleistung | 250 W |
| Arbeitsgeräusch | 82 dB(A) |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| maximale Drehzahl | 0 - 2400 min ⁻¹ |
| Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 - 10 mm |
| Herstellerbezeichnung | D2116RQ |
| Länge | 211 mm |
| maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s ² |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll |
| Anschlussgewinde | BSP |
| Produktart | Bohrmaschine |