

Garant
GARANT Master INOX VHM-Fräser HPC / TPC, TiAlN, Ø h10 DC: 8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202999 8
GTIN	4062406233679
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Zum **Schruppen und Schlichten**.

HPC-Fräser mit **neuentwickelter Hochleistungsbeschichtung** für **hervorragende Standzeiten** und **optimaler Zerspanungsleistung** in unterschiedlichsten rostfreien Stählen. **Höhere Oxidationsbeständigkeit** und **Warmhärte**.

Einsetzbar mit **hohen Schnittgeschwindigkeiten**, auch für TOOLOX® sehr gut geeignet.

Mit **innerer Kühlmittelzufuhr** zur sicheren Spanabfuhr.

Vorteil:

Besonders vibrationsarmer Lauf.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	8 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Toleranz Nenn-Ø	h10
Gesamtlänge L	63 mm
Spiralwinkel	40 Grad
Vorschub f _z für Besäumen in INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Freistellungs-Ø D ₁	7,5 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Eckenfasenbreite bei 45°	0,25 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal

Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	29 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Schneidenlänge L_c	19 mm
Zähnezahl Z	4
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Serie	Master Inox
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,1×D
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	TPC
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	blau
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	115 m/min	P
Stahl < 50 HRC	geeignet	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	110 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
nass maximal	geeignet		
Luft	geeignet		