



## Service-Werkzeugkoffer mit Bodenschale



### Bestelldaten

Bestellnummer	692838
GTIN	4045197806246
Artikelklasse	61G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die Kofferschalen aus Polycarbonat sind im Spritzgussverfahren hergestellt. Die Vorteile von Polycarbonat liegen in hoher Schlagzähigkeit, Festigkeit, Steifigkeit und Härte in einem breiten Temperaturbereich. Aluminiumrahmen mit Kunststoff-Stoßbecken, integriertes Zahlenschloss und Kofferdeckel-Arretierung.

#### Innenausstattung für Innenmaß Höhe 185 mm:

1 Bodenschale inklusive Abdeckplatte mit 12 Doppel-Elastikflaschen. Zur individuellen Selbstbestückung.

Werkstoff: PC

Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Art der Werkzeugaufbewahrung: Klemmhalter

Koffer Belastbarkeit: 35 kg

Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Innenmaß Länge: 435 mm

Innenmaß Breite: 275 mm

Innenmaß Höhe: 185 mm

Gewicht: 4,7 kg

### Technische Beschreibung

Gewicht	4,7 kg
Innenmaß Länge	435 mm
Innenmaß Breite	275 mm
Innenmaß Höhe	185 mm
IP-Schutzart	
Eigenschaft Koffer	flugtauglich
Art der Werkzeugaufbewahrung	Einsteckfächer
Art der Werkzeugaufbewahrung	Klemmhalter
Werkstoff	PC
Verschluss	
Koffer Belastbarkeit	35 kg
Oberflächenbeschaffenheit	
fahrbar	
Produktart	

## Zubehör

Koffergurt mit TSA-Zahlenschloss (140×5 cm)	692860
Einsatzboxen-Set für 1/2 Bodenschale (10 Boxen in 4 Größen)	692855
Werkzeugtafel mit 6 Textil-Einsteckfächern und Werkzeugklemmhalter	692847
Schutzmatte	692800
Einteilungs-Set für 1/2 Bodenschale (2 Querteiler, 6 Trennstege)	692850
Einteilungs-Set für komplette Bodenschale (3 Querteiler, 12 Trennstege)	692852
Werkzeugtafel mit 9 Textil-Einsteckfächern und Werkzeugklemmhalter	692845