



## VHM-Bohrer zylindrischer Schaft multidirektional DIN 6535 HA, Diamant, Ø m7: 10,1-10,9 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	122514 10,1-10,9
GTIN	4045197478863
Artikelklasse	10N

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit **kristalliner Diamantbeschichtung sp<sup>3</sup>** der neuesten Generation, für die prozessichere Bearbeitung von **Faserverbundstoffen, GFK, CFK und Graphit**. Mit **90°-Spitzenwinkel** und Spezialgeometrie **zur Vermeidung** von **Delamination**.

Mit **Führungsfase** für **multidirektionalen** Faserverlauf.

#### Empfehlung:

##### Maximale Bohrtiefe:

Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5×Nenn-Ø.

##### Hinweis:

Lieferbar in **1/100-Abmessungen** gemäß Tabelle.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: m7

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich (1/100-Abmessung): 10,01 - 10,99 mm

Spannutenlänge: 71 mm

Gesamtlänge L<sub>ges</sub>: 118 mm

Schaft-Ø: 12 mm

Vorschub f in GFK CFK: 0,19 mm/U

### Technische Beschreibung

Ø-Bereich (1/100-Abmessung)	10,01 - 10,99 mm
Schafttoleranz	h6
Vorschub f in GFK CFK	0,19 mm/U
Spannutenlänge	71 mm

Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø	10,01 - 10,99 mm
Toleranz Nenn-Ø	m7
Schaft-Ø	12 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	118 mm
Beschichtung	Diamant
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Bohrtiefe bis	5×D
Spitzenwinkel	90 Grad
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung	nein
Farbring	schwarz