

**Garant****Kurzbohrer mit 3 Spannflächen HSS-E, unbeschichtet, Ø DC h8: 13,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	113001 13,5
GTIN	4062406230272
Artikelklasse	11B

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabiler und robuster Kurzbohrer mit **verstärktem Kerndurchmesser**. Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Präziser Spitzenanschliff.

**Empfehlung:****Maximale Bohrtiefe:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Hinweis:**

Schaft **zusätzlich mit 3 Spannflächen** für die Anwendung im 3-Backen-Futter.  
Schaft-Ø 9,5mm.

**Technische Beschreibung**

Norm	DIN 1897
Gesamtlänge L	107 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	9,5 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	13,5 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Spannutenlänge L <sub>c</sub>	54 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L <sub>2</sub>	33,3 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/U

Schaft	Drei-Spannflächenschaft
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Typ	N
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	40 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	10 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	8 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	25 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	80 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		