



Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form A, BT 40 A = 100, Dorn-Ø d1: 22mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302917 22 |
| GTIN | 4062406229986 |
| Artikelklasse | 32A |

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min⁻¹. Form A.

Verwendung:

Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.

Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

Technische Beschreibung

| | |
|---|--------|
| passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 22 |
| Auskraglänge A-Maß | 100 mm |
| Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 22 |
| Außen-Ø D | 40 mm |
| Dorn-Ø d ₁ | 22 mm |
| Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 22 |
| Spann-Ø D ₁ | 22 mm |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme | BT 40 A = 100 |
| Norm | DIN 6358 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 |
| Aufnahme-Norm | JIS B6339 |
| Form | A |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 μm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |