



Druckluft-Drehschrauber, Typ: S2480



Bestelldaten

Bestellnummer	079161 S2480
GTIN	4589484319243
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

Vielseitig einsetzbare Schrauber mit 1/4 Zoll Innensechskant-Schnellwechselfutter für Klingen E 6,3 (siehe Nr. 674200 ff), umsteuerbar für **Rechts- / Linkslauf**. Mit Schlagwerk (geringes Rückstellmoment).

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Drehmomentbereich: 6 – 13 N·m

maximaler Schrauben-Ø (8.8–12.9): M5

maximale Drehzahl: 6500 min⁻¹

Werkzeugaufnahme Abmessung: 1/4 Zoll

maximaler Luftbedarf: 600 l/min

Anschlussgewinde: BSP

Technische Beschreibung

Gewicht	0,78 kg
---------	---------

maximale Vibration nach EN	6,4 m/s ²
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
maximale Drehzahl	6500 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	S2480
maximaler Luftbedarf	600 l/min
Drehmomentbereich	6 – 13 N·m
Arbeitsgeräusch	90 dB(A)
maximaler Schrauben-Ø (8.8–12.9)	M5
Länge	132 mm
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Schrauber