

**FLEX****Poliermaschine, Typ: PE14-118****Bestelldaten**

Bestellnummer	077771 PE14-118
GTIN	4030293166806
Artikelklasse	03S

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Mikroprozessor-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung.**
- **Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung.**
- **Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen.**
- **Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip.**
- **Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1 (250/min)) und Arretierung für Dauerlauf.**
- **Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender.**
- **Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen**

**Verwendung:**

Speziell für die Bearbeitung von großen waagerechten und senkrechten Flächen. Für die Bereiche Automotive, Maritim, Aviation. Poliert mit extrem niedrigen Touren und hohem Drehmoment z.B. für wärmeempfindliche Oberflächen.

**Technische Beschreibung**

Herstellerbezeichnung	PE 14-1 180
-----------------------	-------------

Gewicht	2,3 kg
Leistungsaufnahme	1400 W
Drehzahlbereich	250 - 1380 min <sup>-1</sup>
Breite	117 mm
Kabellänge	4 m
Werkzeugaufnahme	M 14
Länge	405 mm
maximaler Polierwerkzeug-Ø	250 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Polierer