

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Typ: GL/10****Bestelldaten**

Bestellnummer	264831 GL/10
GTIN	4062406231477
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 264866; 264870 und 264874.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: GL

Schnitt- / Trennstelle: 16 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SCLCL

passende Wendeschneidplatte: CC.. 0602..

Anstellwinkel: 95 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 20 mm

Mittenversatz L_3 : 11 mm

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	20 mm
Anstellwinkel	95 Grad

Gesamtlänge L	15,4 mm
Schnitt- / Trennstelle	16 mm
Serie	Master Mute
ISO-Code Wechselschneidkopf	SCLCL
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Mittenversatz L ₃	11 mm
System	GL
Wendeplattenschraube	269028 38
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 38	269028 38
----------------------------------	-----------