



Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	420430 25-50
GTIN	4062406237714
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.

Gehärtete, geschliffene Messspindel. Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Messtrommel blendfrei verchromt.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Mit kombinierter Gefühlsratsche für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,01 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Kalibrierung	B2
Messbereich	25 - 50 mm
Messtrommel-Ø	20,5 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Norm	DIN 863
Gefühlsratsche	ja
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100
Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 25 mm	421100 25
-------------------------------	-----------