



## Bügelmessschraube mit Tellermessflächen und nichtdrehender Spindel, Messbereich: 0-25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	423005 0-25
GTIN	4062406237752
Artikelklasse	42B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit großflächigen, gehärteten Messtellern. Geschmiedeter und lackierter Bügel.  
Ausführung mit nichtdrehender Spindel.

#### Verwendung:

Zum Messen der Zahnweiten von Stirn- und Schraubenrädern ab Modul 0,8.

#### Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

### Technische Beschreibung

Messteller-Ø	19,5 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B1
Spindel-Ø	8 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Parallelität der Messflächen	5 µm
Spindelsteigung	0,5 mm
Norm	DIN 863

Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25
DAkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100