



Bügelmessschraube mit Tellermessflächen und nichtdrehender Spindel, Messbereich: 25-50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	423005 25-50
GTIN	4062406237769
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Mit großflächigen, gehärteten Messtellern. Geschmiedeter und lackierter Bügel. Ausführung mit nichtdrehender Spindel.

Verwendung:

Zum Messen der Zahnweiten von Stirn- und Schraubenrädern ab Modul 0,8.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Parallelität der Messflächen	5 µm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Kalibrierung	B1
Kalibrierung	B2
Kalibrierung	B2
Messteller-Ø	19,5 mm
Ablesung	0,01 mm
Spindel-Ø	8 mm
Messbereich	25 - 50 mm

Spindelsteigung	0,5 mm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100
DAkkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 25 mm	421100 25
-------------------------------	-----------