

Garant**Scheiben- / Trennfräser mit Gewinde HSS Breite $a_p= 2,2$ mm, $\varnothing D$ / Anzahl Schneiden Z: 50/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218417 50/4
GTIN	4062406239411
Artikelklasse	21P

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt**.

Speziell für den Einsatz in tiefen Kavitäten.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Scheiben- / Trennfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Schneiden- $\varnothing D_c$	50 mm

Aufnahmegewinde M	M12
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 2,2 mm	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	12,75 mm
passende Wendeschneidplatte	XC.. 1119
Breite a_p	1,5 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	nein
Produktart	Scheibenfräser