

Garant**Scheiben- / Trennfräser mit Gewinde Stahl Breite ap= 2,2 mm, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218418 63/4
GTIN	4062406239442
Artikelklasse	21P

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt**.

Speziell für den Einsatz in tiefen Kavitäten.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Scheiben- / Trennfräser bis Ø D = 200 mm besorgbar.
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Aufnahmegewinde M	M16

Gesamtlänge L_{ges} für a_p 2,2 mm	40 mm
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 1,5 mm	33,4 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
passende Wendeschneidplatte	XC.. 1119
Schneiden- $\varnothing D_c$	63 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	15,75 mm
Breite a_p	2,2 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Schneidstoff	Stahl
Innenkühlung	nein
Produktart	Scheibenfräser