

Garant
**Flächenspannfutter mit Hartmetall-Buchse und Kühlkanalbohrungen, SK 40
A = 100, Spann-ØD1: 20 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	300236 20
GTIN	4062406241230
Artikelklasse	31P

Beschreibung
Ausführung:

Weldon-Aufnahme mit in der Spannbohrung eingesetzter Präzisions-Hartmetallbuchse. Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.

Vorteil:

- **Gesteigerte Stabilität des Spannfutter.**
- **Wiederholgenaue Rundlaufgenauigkeit.**
- **Ruhige, homogene Zerspangeräusche.**
- **Längere Werkzeug-Standzeiten.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Außen-Ø D: 52 mm

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900: 20

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	52 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	20
Spann-Ø D ₁	20 mm
Aufnahme	SK 40 A = 100

Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	DIN 69871
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kühlkanalbohrung	verschleißbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter