

**Garant****Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel, 40 mm×50 m, Körnung: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	556965 40
GTIN	4045197808233
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

Dicht gewebtes, robustes und **hochflexibles** Baumwollgewebe (öl- und petroleumfest) mit gleichmäßig gestreutem, vollkunstharzgebundenem **Normalkorund (A)**. Ideale Anpassung an Werkstückgeometrie. **Höchste Schleifleistung und lange Standzeit.**

**Sparrolle in praktischer Spenderbox** mit Sichtschlitz für schnelle Füllstandserkennung und hochwertigem Abreißmesser.

**Verwendung:**

**Ideal für Metall.** Auch für Holz- und Lackbearbeitung geeignet.

**Technische Beschreibung**

Körnung	40
Feinheitsgrad	grob
Tiefe Spender	312 mm
Höhe Spender	312 mm
Schleifmittel	Korund

Schleifmittelkurzzeichen	A
Sparrollen Breite	40 mm
Sparrollen Länge	50 m
Produktnamensattribut	40 mm×50 m
integriertes Abreißmesser	ja
Produktart	Schleifgewebe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		