

Garant**Magnetgreifer, Ø D: 120mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	358711 120
GTIN	4062406241780
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- **Optimierter und sicherer Arbeitsablauf.**
- **Kollisionsschutz beim Anfahren durch Druckfedersicherheitsweg von 10mm.**
- **Durch Austausch der Wechselplatten sind individuelle Werkstückgeometrien automatisiert abtrenn-, transportier- und ablegbar.**
- **Maschinenlaufzeiten ohne längere Unterbrechungen.**
- **Hohe Wirtschaftlichkeit durch optimierte Auslastung.**
- **Deutlich weniger Kontaminierung durch Ölnebel.**
- **Ermöglicht mannlosen Betrieb.**
- **Reduziert die Verletzungsgefahr.**
- **Einsetzbar in allen gängigen Weldon-Aufnahmen.**

Verwendung:

Werkzeug zum Abheben und Lösen von ferromagnetischen Werkstücken. Aktivierung des Magneten mittels Kühlmittel (IKZ) oder Druckluft. Formschlüssiger Transport des bearbeiteten Werkstückes über die Gegenkontur der Wechselplatte zum gewünschten Ablageort innerhalb des Maschinenraums.

Lieferumfang:

Inklusive einer Wechselplatte 358716 mit Höhe 20 mm. Inklusive Feder und Spannschraube für Weldonfutter.

Technische Beschreibung

Ø D ₁	20 mm
Ø D	120 mm
Höhe H ₂	48,5 mm
Höhe H ₃	12 mm
Höhe H ₁	98,5 mm
Magnet-Ø	13 mm
Magnet-Haltekraft	7,5 kg
Betriebsart	Druckluft
Betriebsart	Kühlschmiermittel
maximaler Betriebsdruck	50 bar
minimaler Betriebsdruck	30 bar
Produktart	Magnetgreifer

Zubehör

Wechselplatte für Magnetgreifer, PA Ø / Höhe 120/20 mm	358716 120/20
Wechselplatte für Magnetgreifer, PA Ø / Höhe 120/40 mm	358716 120/40
Wechselplatte für Magnetgreifer, Aluminium Ø / Höhe 120/20 mm	358717 120/20
Wechselplatte für Magnetgreifer, Aluminium Ø / Höhe 120/40 mm	358717 120/40