

**Garant****Wechselplatte für Magnetgreifer, PA, Ø / Höhe: 160/40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	358716 160/40
GTIN	4062406241858
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

Wechselplatte in Polyamid PA6.

**Verwendung:**

Einbringung der Gegenkontur des fertigen Werkstückes für das formschlüssige Abdrehen (max. 50 1/min) und den Transport des Bauteils. Verbindung mit dem Magnetgreifer über 4 Schrauben.

**Hinweis:**

Die Wechselplatten können auch selbst gefertigt werden. Neben der zerspanenden Einbringung von Werkstückgeometrien können auch additive Druckverfahren zum Einsatz kommen.

**Technische Beschreibung**

Ø D <sub>1</sub>	160 mm
Höhe H <sub>2</sub>	27 mm
Höhe H <sub>1</sub>	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	130 mm
Produktart	Magnetgreifer

