

Garant
**Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung, SK 40 A = 200, Dorn-
Ø d1: 40 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	301075 40
GTIN	4062406242138
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- **Ab Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.**
- **Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.**
- **Kurze Ausladung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Mit 4 Kühlkanalbohrungen.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Außen-Ø D: 89 mm

Fräsdornlänge L₄: 27 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861: 40

passender Spezialschlüssel Nr. 309840: 40

Technische Beschreibung

Fräsdornlänge L ₄	27 mm
------------------------------	-------

Außen-Ø D	89 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	40
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	40
Dorn-Ø d ₁	40 mm
Aufnahme	SK 40 A = 200
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme