



Präzisionsklebeband Set, BreitexLänge (mmxm): 18X50



Bestelldaten

Bestellnummer	083772 18X50
GTIN	4062406242336
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie **Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.**

Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauhen Untergründen, UV-beständig.

- **Dünnes Standardabdeckband aus Spezialpapier (Washi) für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauhen Untergründen.**
- **Gute Haftung und Reißfestigkeit.**
- **Einsatzdauer im Innenbereich bis zu 3 Monate und im Außenbereich bis zu 4 Wochen.**

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

Technische Beschreibung

Anzahl Klebebänder	12
Stärke	0,08 mm
Länge	50 m
Dehnungsfähigkeit	4 %

Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Klebkraft auf Stahl	0,11 N/mm
Zugfestigkeit	3,8 N/mm
Anwendung	Bündeln
Anwendung	Fixieren
Anwendung	Maskieren
Anwendung	Ableben
Klebebandart	einseitig
Klebmasse	Acrylat
Besonderheit	UV-beständig
Besonderheit	handeinreißbar
Besonderheit	scharfe Farbkante
Lagertemperatur	20 °C
Farbe	orange
Liner vorhanden	nein
Breite	18 mm
temperaturbeständig bis	100 °C
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Produktart	Klebeband