



Flächenspannfutter Form AD mit Kühlkanalbohrungen, SK 50 kurz, Spann-Ø D1: 40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	300325 40
GTIN	4062406243173
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Mit Kühlkanalbohrungen. Nicht verschleißbar.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	80 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	32
Auskraglänge A-Maß	120 mm
Spann-Ø D ₁	40 mm
Aufnahme	SK 50 kurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1

Form	AD
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 32 mm	309900 32
--	-----------