

FLEX**Poliermaschine, Typ: XCE10-8125****Bestelldaten**

Bestellnummer	077771 XCE10-8125
GTIN	4030293180550
Artikelklasse	03S

Beschreibung**Ausführung:**

- **8 mm Polierhub** zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei.
- **Hohe Laufruhe** durch Ausgleichsmasse.
- **Ideal geeignet** für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche.
- **Gedämpfter Spezialklett-Teller** zum Polieren.
- **Flacher Getriebekopf** reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen.
- **Griffhaube:** ergonomisch geformt mit SoftGrip.
- **VR-Mikroprozessor-Elektronik:** mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlauf Sperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl.
- **Optimierte Luftführung** für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender.

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	1010 W
Gewicht	2,6 kg
Herstellerbezeichnung	XCE 10-8 125
Kabellänge	4 m

Drehzahlbereich	140 - 430 min ⁻¹
maximaler Polierwerkzeug-Ø	160 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Polierer