

**Garant****ER-Monomutter mini für HiRunER Mini-Spannzangenfutter, für ER: 16M****Bestelldaten**

Bestellnummer	309618 16M
GTIN	4062406243494
Artikelklasse	31Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Schlanke, symmetrische Ausführung.

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.

**Passend für:**

HiRunER-Mini-Präzisions-ER-Spannzangenfutter. Nr. 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

**Sonderzubehör:**

ER-Spannschlüssel Nr. 309757; 309758.

**Hinweis:**

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Norm: DIN 6499 D

Gesamtlänge L: 21,6 mm

Außen-Ø D: 24 mm

Gewinde: M24×0,75

maximales Anzugsmoment: 30 N·m

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø D	24 mm
für ER	16 mm

Gesamtlänge L	21,6 mm
Gewinde	M24×0,75
maximales Anzugsmoment	30 N·m
Norm	DIN 6499 D
Produktart	Spannmutter

---

## Zubehör

Einmaulschlüssel Schlüsselweite 25 mm	613300 25
HiRunER Rollenschlüssel Typ 16M	309757 16M
HiRunER Rollenschlüssel für Drehmomentschlüssel Typ 16M	309758 16M