

**Garant****Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 A = 160, Dorn-Ø d<sub>1</sub>: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	306691 16
GTIN	4062406243753
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
- Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit **Kühlkanalbohrung**.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

**Lieferumfang:**

Inklusive Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

**Technische Beschreibung**

Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	17 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	16
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	16
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Außen-Ø D	38 mm

Auskraglänge A-Maß	160 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Aufnahme	HSK-A 100 A = 160
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

---

## Zubehör

Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 16 mm	309860 16
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 16 mm	309840 16