

Garant**ER-Hydrospannzange mit Außengewinde ER25, Ød: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319746 12
GTIN	4062406244071
Artikelklasse	31W

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Flexibilität, zum Einsatz beim Drehen in statischem Spannzangen-Halter, aber auch bei angetriebenen Werkzeugen. Beste Rundlaufeigenschaften.

Für angetriebene Werkzeuge mit Innengewinde.

Vorteil:

- **Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch optimale Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung.**
- **Schnelles und einfaches Handling.**
- **Flexibler Einsatz von Zwischenhülsen.**
- **Perfekte Zentrierung.**

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben, Senken-, und auch zum Einsatz von Bohrstangen geeignet.

Ø d₂: 42 mm

Länge L: 51 mm

Gewinde M: M32×1,5

Technische Beschreibung

Ø d ₂	42 mm
Ø d	12 mm

Gewinde M	M32x1,5
Länge L	51 mm
Produktart	Spannzange