

Garant**ER-Hydrospannzange mit Außengewinde ER32, Ød: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319747 12
GTIN	4062406244095
Artikelklasse	31W

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Flexibilität, zum Einsatz beim Drehen in statischem Spannzangen-Halter, aber auch bei angetriebenen Werkzeugen. Beste Rundlaufeigenschaften.

Für angetriebene Werkzeuge mit Innengewinde.

Vorteil:

- **Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch optimale Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung.**
- **Schnelles und einfaches Handling.**
- **Flexibler Einsatz von Zwischenhülsen.**
- **Perfekte Zentrierung.**

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben, Senken-, und auch zum Einsatz von Bohrstangen geeignet.

Technische Beschreibung

Länge L	58,3 mm
Ø d	12 mm
Ø d ₂	50 mm
Gewinde M	M40×1,5

Produktart

Spannzange